

KAPPA

9682ITP250P63 Flat

EAN 4031582315974

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, корпус и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, въртящо се с капсулован двоен сачмен лагер, шенкелен болт с резба и занитване, нипел за гресиране, занитена ос на колелото, закрепване на планка. Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	250 мм
Ширина на гумите	55 мм
Ширина на колелото	116 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	111 мм
Издаване напред	61 мм
Интерференция на въртенето	375 мм
Конструктивна височина	305 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	5.964 кг
Кръгов радиус	187.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	1000 кг
Статична товароносимост	2000 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



КАРРА

9682ITP250P63 Flat

EAN 4031582315974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

