

# KAPPA

## 9682ITP250P63 Flat

EAN 4031582315974

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, girevole con doppio giro sfere protetto e rinforzato, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	250 mm
Larghezza della ruota	55 mm
Larghezza ruota	116 mm
Dimensione della piastra	135 x 110 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	111 mm
Disassamento	61 mm
Ingombro piroettamento	375 mm
Altezza utile	305 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	5.964 kg
Raggio ingombro piroettamento	187.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	1000 kg
Portata statica	2000 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# KAPPA

9682ITP250P63 Flat

EAN 4031582315974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

