

KAPPA

9682TOO150P63

EAN 4031582315998

配有全锁定、首端脚轮的旋转脚轮，轮架和托板焊接固定，电镀镀铬，密封单旋转双滚珠轴承，丝扣中心销和锁定螺帽保护，注油嘴，螺帽轮轴，托板安装装置。聚酰胺制轮心,重载,滑动轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	150 毫米
车轮宽度	50 毫米
托板尺寸	135 x 110 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
偏移量	58 毫米
旋转阻止	270 毫米
总高度	200 毫米
温度	- 40 / + 80 摄氏度
标准	EN 12533
重量	4.118 公斤
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	800 公斤
静载重量	1600 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ○
运动噪音	● ○ ○ ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9682TOO150P63

EAN 4031582315998



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

