

KAPPA

9682TOO150P63

EAN 4031582315998

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Dimension de platine | 135 x 110 mm |
| Distance entre axe | 105 x 80/75 mm |
| Diamètre des trous | 11 mm |
| Déport | 58 mm |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Résistance à la température | - 40 / + 80 °C |
| Norme | EN 12533 |
| Poids | 4.118 kg |
| Dureté du bandage | Shore D 75 |
| Capacité de charge dynamique | 800 kg |
| Capacité de charge statique | 1600 kg |


Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ● ○ |
| Bruit du mouvement | ● ○ ○ ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ● |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Construction et montage



KAPPA

9682TOO150P63

EAN 4031582315998



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

