

# KAPPA

## 9682TOO160P63

EAN 4031582316001

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto e piastra in acciaio elettrosaldato, zincato lucido, passivato blu, girevole con doppio giro sfere protetto e rinforzato, perno centrale filettato con dado di serraggio assicurato, ingrassatore, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo a foro passante

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Diametro ruota           | 160 mm         |
| Larghezza della ruota    | 50 mm          |
| Dimensione della piastra | 135 x 110 mm   |
| Interasse fori piastra   | 105 x 80/75 mm |
| Diametro fori piastra    | 11 mm          |
| Disassamento             | 58 mm          |
| Ingombro piroettamento   | 276 mm         |
| Altezza utile            | 205 mm         |
| Temperatura              | - 40 / + 80 °C |
| Norma                    | EN 12533       |
| Peso                     | 4.263 kg       |
| Durezza della fascia     | Shore D 75     |
| Portata                  | 850 kg         |
| Portata statica          | 1700 kg        |


### Caratteristiche

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento   | ● ● ● ● ○ |
| Silenziosità                | ● ○ ○ ○ ○ |
| Abrasione                   | ● ● ● ● ● |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# KAPPA

9682TOO160P63

EAN 4031582316001



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

