

# KAPPA

## 9682TOP150P63

EAN 4031582316049

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym przed kołem, Widelec stalowy, spawany, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy osłonięte, dwurzędowe łożysko kulkowe z hartowaną bieżnią. Bolec obrotnicy skręcony zabezpieczony śrubą. Zamontowana smarowniczka. Oś koła skręcana, płytki mocująca. Piasta z poliamidu, wykonanie ciężkie. Łożyska kulkowe zwykłe.

### Dane techniczne

Koło-Ø	150 mm
Szerokość koła	50 mm
Szerokość zestawu	116 mm
Wymiary płytki	135 x 110 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/75 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	111 mm
Wysięg	58 mm
Zasięg działania koła-Ø	275 mm
Wysokość zabudowy	200 mm
Zakres temperatury	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Masa	4.214 kg
Promień działania koła	137.5 mm
Twardość bieżni	Shore D 75
Nośność dynamiczna	800 kg
Nośność statyczna	1600 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ○ ○ ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○


# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Wymiary



### Mocowanie



# KAPPA

## 9682TOP150P63

EAN 4031582316049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Mocowanie

