

KAPPA

9682TOP200P63

EAN 4031582316063

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym przed kołem, Widelec stalowy, spawany, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy osłonięte, dwurzędowe łożysko kulkowe z hartowaną bieżnią. Bolec obrotnicy skręcony zabezpieczony śrubą. Zamontowana smarowniczka. Oś koła skręcana., płytki mocująca. Piasta z poliamidu, wykonanie ciężkie. łożyska kulkowe zwykłe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Szerokość zestawu	116 mm
Wymiary płytki	135 x 110 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/75 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	111 mm
Wysięg	59 mm
Zasięg działania koła-Ø	320 mm
Wysokość zabudowy	245 mm
Zakres temperatury	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Masa	4.932 kg
Promień działania koła	160 mm
Twardość bieżni	Shore D 75
Nośność dynamiczna	1000 kg
Nośność statyczna	2000 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ○ ○ ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



KAPPA

9682TOP200P63

EAN 4031582316063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

