

KAPPA

9688ETP080P63

EAN 4031582316087

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z oceli, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 80 mm |
| Šířka kola | 60 mm |
| Šířka kolečka | 98 mm |
| Velikost plotny | 135 x 110 mm |
| Rozteč děr | 105 x 80/75 mm |
| Průměr děr | 11 mm |
| Hlava kolečka-Ø | 96 mm |
| Stavební výška | 135 mm |
| Teplota | - 10 / + 60 °C |
| Standard | EN 12533 |
| Hmotnost | 2.021 kg |
| Tvrdość běhounu | Shore D 42 |
| Dynamická nosnost | 500 kg |
| Statická nosnost | 1000 kg |

Dimensions



Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

KAPPA

9688ETP080P63

EAN 4031582316087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

