

# KAPPA

## 9688ETP080P63

EAN 4031582316087

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	60 mm
Ancho de rueda	98 mm
Medida de pletina	135 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Altura total	135 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	2.021 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	500 kg
Capacidad de carga estática	1000 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9688ETP080P63

EAN 4031582316087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

