

KAPPA

9688ETP080P63

EAN 4031582316087

Ruota fissa, Forcella e piastra in acciaio elettrosaldato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in acciaio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	60 mm
Larghezza ruota	98 mm
Dimensione della piastra	135 x 110 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Dome-Ø	96 mm
Altezza utile	135 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	2.021 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	500 kg
Portata statica	1000 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688ETP080P63

EAN 4031582316087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

