

KAPPA

9688FTP125P63

EAN 4031582316100

Bokwiel, Vork van gelaste staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	98 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	96 mm
Bouwhoogte	170 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	4.831 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	550 kg
Statisch draagvermogen	1100 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688FTP125P63

EAN 4031582316100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

