

KAPPA

9688FTP150P63 WT60

EAN 4031582316131

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колелото, закрепване на планка.
Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	150 мм
Ширина на гумите	60 мм
Ширина на колелото	98 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	96 мм
Конструктивна височина	200 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	5.554 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	800 кг
Статична товароносимост	1600 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

КАРРА

9688FTP150P63 WT60

EAN 4031582316131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

