

KAPPA

9688FTP160P63

EAN 4031582316155

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	98 mm
Velikost plotny	135 x 110 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Stavební výška	205 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	4.463 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	750 kg
Statická nosnost	1500 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688FTP160P63

EAN 4031582316155



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

