

KAPPA

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193

Фиксирано колело, Вилка и планка в стоманена заварена конструкция, поцинкована, хромирана, завинтена ос на колелото, закрепване на планка.
Корпус на колело от чугун, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	200 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	98 мм
Размер на планката	135 x 110 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	96 мм
Конструктивна височина	245 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	6.09 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	1000 кг
Статична товароносимост	2000 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

КАРРА

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

