

# KAPPA

## 9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193

Rolă fixă, furcă sudată din oțel gros, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	98 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	96 mm
Înălțime totală	245 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	6.09 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	1000 kg
Sarcină statică	2000 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

