

KAPPA

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193

Неповоротний ролик, Вилка та диск, сталевий, зварний, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	98 MM
розмір пластини	135 x 110 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
Загальна висота	245 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	6.09 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	1000 кг
допустиме навантаження (статичне)	2000 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

