

KAPPA

9688IEP200P63

EAN 4031582316421

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 플레이트.

알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	200 mm
휠 폭	50 mm
캐스터 너비	98 mm
플레이트 크기	135 x 110 mm
플레이트 홀 센터	105 x 80/75 mm
플레이트 홀	11 mm
몸-Ø	96 mm
총 높이	245 mm
온도	- 20 / + 85 °C
표준	EN 12532
무게	4.349 kg
트레드 경도	Shore A 68
동하중	450 kg
정지하중	900 kg

Dimensions



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ● ●
마찰	● ● ● ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688IEP200P63

EAN 4031582316421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

