

KAPPA

9688IEP200P63

EAN 4031582316421

Zestaw stały, Widelec i płytki mocująca stalowe, spawane, ocynkowane, pasywowane na niebiesko. Oś koła skręcana., płytki mocująca.
Piasta aluminiowa, bieżnia z gumy elastycznej, nawulkanizowana. Łożyska kulkowe zwykłe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Szerokość zestawu	98 mm
Wymiary płytki	135 x 110 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/75 mm
Otwór płytki	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	96 mm
Wysokość zabudowy	245 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	4.349 kg
Twardość bieżni	Shore A 68
Nośność dynamiczna	450 kg
Nośność statyczna	900 kg

Wymiary



Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ● ●
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688IEP200P63

EAN 4031582316421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

