

# KAPPA

## 9688ITP100P63 Flat

EAN 4031582316445

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	98 mm
Medida de pletina	135 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	96 mm
Altura total	145 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	2.36 kg
Dureza del bandaje	Shore D 42
Capacidad de carga	540 kg
Capacidad de carga estática	1080 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9688ITP100P63 Flat

EAN 4031582316445



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

