

KAPPA

9688ITP200P63 Flat

EAN 4031582316506

Bokwiel, Vork van gelaste staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	98 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	96 mm
Bouwhoogte	245 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.308 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	800 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688ITP200P63 Flat

EAN 4031582316506



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

