

KAPPA

9688ITP250P63 Flat

EAN 4031582316520

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	250 mm
Šířka kola	55 mm
Šířka kolečka	98 mm
Velikost plotny	135 x 110 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Stavební výška	305 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	4.63 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	1000 kg
Statická nosnost	2000 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688ITP250P63 Flat

EAN 4031582316520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

