

KAPPA

9688ITP250P63 Flat

EAN 4031582316520

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas, zincadas, cromadas a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de alumínio, superfície de rodagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	250 mm
Largura da roda	55 mm
Largura da roda	98 mm
Medida da placa de fixação	135 x 110 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Diâmetro de dome	96 mm
Altura total	305 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	4.63 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 42
Capacidade de carga	1000 kg
Cap. de carga estática	2000 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Proteção contra oxidação	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688ITP250P63 Flat

EAN 4031582316520



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

