

KAPPA

9688TOO150P63

EAN 4031582316568

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolečko se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.
Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	150 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	98 mm
Velikost plotny	135 x 110 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Stavební výška	200 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	2.965 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	800 kg
Statická nosnost	1600 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688TOO150P63

EAN 4031582316568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

