

KAPPA

9688TOO160P63

EAN 4031582316582

Rolă fixă, furcă sudată din oțel gros, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	50 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	205 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	2.813 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	850 kg
Sarcină statică	1700 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ○ ○ ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688TOO160P63

EAN 4031582316582



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

