

# KAPPA

## 9688TOO250P63

EAN 4031582316629

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	250 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Medida de pletina	135 x 110 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Altura total	305 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	4.404 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	1000 kg
Capacidad de carga estática	2000 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9688TOO250P63

EAN 4031582316629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

