

KAPPA

9688TOP125P63

EAN 4031582316650

Fixvillás görgő, Hegesztett villaszerkezet és talplemez, cinkkromátozott, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés.

Nehéz kivitelű poliamid kerék, precíziós golyóscsapággal

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	125 mm
Kerékszélesség	50 mm
Görgő szélessége	98 mm
Talplemez mérete	135 x 110 mm
Talplemez furatok távolsága	105 x 80/75 mm
Furat	11 mm
Nyakátmérő	96 mm
Teljes magasság	170 mm
Hőtartomány	- 30 / + 80 °C
Szabvány	EN 12533
Súly	1.731 kg
Futófelület keménysége	Shore D 75
Terhelhetőség	700 kg
Statikus teherbírás	1400 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ● ●
Mozgás közbeni zaj	● ○ ○ ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688TOP125P63

EAN 4031582316650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

