

KAPPA

9688TOP150P63

EAN 4031582316667

Ruota fissa, Forcella e piastra in acciaio elettrosaldato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

| | |
|--------------------------|----------------|
| Diametro ruota | 150 mm |
| Larghezza della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 98 mm |
| Dimensione della piastra | 135 x 110 mm |
| Interasse fori piastra | 105 x 80/75 mm |
| Diametro fori piastra | 11 mm |
| Dome-Ø | 96 mm |
| Altezza utile | 200 mm |
| Temperatura | - 30 / + 80 °C |
| Norma | EN 12533 |
| Peso | 3.218 kg |
| Durezza della fascia | Shore D 75 |
| Portata | 800 kg |
| Portata statica | 1600 kg |

Dimensioni



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Silenziosità | ● ○ ○ ○ ○ |
| Abrasione | ● ● ● ● ● |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

KAPPA

9688TOP150P63

EAN 4031582316667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

