

KAPPA

9688TOP150P63

EAN 4031582316667

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas, zincadas, cromadas a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.
Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	150 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	98 mm
Medida da placa de fixação	135 x 110 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Diâmetro de dome	96 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	3.218 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	800 kg
Cap. de carga estática	1600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688TOP150P63

EAN 4031582316667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

