

КАРРА

9688TOP150P63

EAN 4031582316667

Неповоротный ролик, Вилка и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	150 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	98 мм
Размер панели	135 x 110 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Диаметр шейки - Ø	96 мм
Общая высота	200 мм
Температура	- 30 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	3.218 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	800 кг
Допустимая статическая нагрузка	1600 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ○ ○ ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

КАРРА

9688TOP150P63

EAN 4031582316667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

