

KAPPA

9688TOP160P63

EAN 4031582316681

固定脚轮, 前叉和托板焊接固定, 电镀镀铬, 螺帽轮轴, 托板安装装置.

聚酰胺制轮心, 重载, 精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技术数据

轮子直径	160 毫米
车轮宽度	50 毫米
脚轮宽度	98 毫米
托板尺寸	135 x 110 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	96 毫米
总高度	205 毫米
温度	- 30 / + 80 摄氏度
标准	EN 12533
重量	3.356 公斤
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	850 公斤
静载重量	1700 公斤

## Dimensions



## Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ●
运动噪音	● ○ ○ ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

# KAPPA

## 9688TOP160P63

EAN 4031582316681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Structure & Mounting

---

