

KAPPA

9688TOP160P63

EAN 4031582316681

Rolă fixă, furcă sudată din oțel gros, zincată, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	98 mm
Mărimea plăcii	135 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	96 mm
Înălțime totală	205 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	3.356 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	850 kg
Sarcină statică	1700 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ○ ○ ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688TOP160P63

EAN 4031582316681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

