

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Въртящо колело, Корпус от тежка стоманена ламарина, синя, хромирана, въртящ лагер с уплътнен прецизен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, закрепване на планка. Корпус на колело от стомана, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	65 мм
Ширина на гумите	30 мм
Ширина на колелото	92 мм
Размер на планката	100 x 100,0 мм
Център на отвора на планката	105 x 78 мм
Отвор на планката	10,5 мм
Купол-Ø	73 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	128 мм
Конструктивна височина	111.5 мм
Температура	- 30 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	1.932 кг
Кръгов радиус	64 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	400 кг
Статична товароносимост	800 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

