

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

旋转脚轮, 高压钢制轮架, 蓝色镀锌, 精密滚珠轴承铰转头, 密封, 带螺帽轮轴, 托板安装装置. 压制钢制轮心, 轮面: 聚亚安酯, 浇注成型, 精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

| | |
|---------|-----------------|
| 轮子直径 | 65 毫米 |
| 车轮宽度 | 30 毫米 |
| 脚轮宽度 | 92 毫米 |
| 托板尺寸 | 100 x 100,0 毫米 |
| 托板孔中心 | 105 x 78 毫米 |
| 托板孔 | 10,5 毫米 |
| 安装孔-直径 | 73 毫米 |
| 偏移量 | 25 毫米 |
| 旋转阻止 | 128 毫米 |
| 总高度 | 111.5 毫米 |
| 温度 | - 30 / + 60 摄氏度 |
| 标准 | EN 12532 |
| 重量 | 1.932 公斤 |
| 旋转半径 | 64 毫米 |
| 轮面硬度 | 支杆 D 42 |
| 动(力)载重量 | 400 公斤 |
| 静载重量 | 800 公斤 |


Advantages at a glance

| | |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 磨损 | ● ● ● ● ○ |
| 防锈 | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

