

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená ze silného plechu, modrý zinkochromát, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě kola, utěsněné, střed kola s maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z oceli, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	65 mm
Šířka kola	30 mm
Šířka kolečka	92 mm
Velikost plotny	100 x 100,0 mm
Rozteč děr	105 x 78 mm
Průměr děr	10,5 mm
Hlava kolečka-Ø	73 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	128 mm
Stavební výška	111.5 mm
Teplota	- 30 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.932 kg
Poloměr otáčení	64 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	400 kg
Statická nosnost	800 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

