

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Hjul-Ø	65 mm
Hjulbredde	30 mm
Hjulbredde	92 mm
Plademål	100 x 100,0 mm
Hulafstand	105 x 78 mm
Pladehul-Ø	10,5 mm
DOM-Ø	73 mm
Udledning	25 mm
Udfaldsdiameter	128 mm
Byggehøjde	111.5 mm
Temperaturinterval	- 30 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Vægt	1.932 kg
Udfaldsradius	64 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	400 kg
Belastning (statisk)	800 kg


Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering



DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

