

# DELTA TWIN

**9940ETP065P41-100x100**

EAN 4031582501162

Önbeálló görgő, Nehéz kivitelű cinezett préselt acél villaszerkezet, precíziós, tömített golyóscsapágy a nyakban, csavarozott tengely, talplemezes rögzítés. Öntöttvas keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől


## Műszaki adatok

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kerékátmérő                 | 65 mm          |
| Kerékszélesség              | 30 mm          |
| Görgő szélessége            | 92 mm          |
| Talplemez mérete            | 100 x 100,0 mm |
| Talplemez furatok távolsága | 105 x 78 mm    |
| Furat                       | 10,5 mm        |
| Nyakátmérő                  | 73 mm          |
| Utánfutás                   | 25 mm          |
| Körbeforgás                 | 128 mm         |
| Teljes magasság             | 111.5 mm       |
| Hőtartomány                 | - 30 / + 60 °C |
| Szabvány                    | EN 12532       |
| Súly                        | 1.932 kg       |
| Fordulókör sugara           | 64 mm          |
| Futófelület keménysége      | Shore D 42     |
| Terhelhetőség               | 400 kg         |
| Statikus teherbírás         | 800 kg         |

## Méretetek



## Szerkezet és Szerelés



## Előnyök egy pillantással

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás  | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás közbeni zaj    | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                 | ● ● ● ● ○ |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ○ ○ |

# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Szerkezet és Szerelés

