

# DELTA TWIN

## 9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Zwenkwiel, vork van zware geperst staalplaat, blauwverzinkt-chromatiseerd, zwenklager met afgedekt precisiekogellager, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van staalplaat met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


### Technische gegevens

Wieldiameter	65 mm
Wielbreedte	30 mm
Wielbreedte	92 mm
Plaatafmeting	100 x 100,0 mm
Boutgatafstand	105 x 78 mm
Bevestigingsgat	10,5 mm
DOM-Ø	73 mm
Uitlading	25 mm
Uitzwenking - Ø	128 mm
Bouwhoogte	111.5 mm
Temperatuur	- 30 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.932 kg
Zwenkradius	64 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	400 kg
Statisch draagvermogen	800 kg


### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

### Afmetingen



### Structuur en montage



# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

