

DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment de precizie, etanșat, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Jantă din oțel, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment de precizie



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	65 mm
Lățimea roții	30 mm
Lățimea roții	92 mm
Mărimea plăcii	100 x 100,0 mm
Găuri de prindere	105 x 78 mm
Gaură	10,5 mm
Diametru guler	73 mm
Deviație de la ax	25 mm
Diametrul de pivotare	128 mm
Înălțime totală	111.5 mm
Temperatura	- 30 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.932 kg
Raza de pivotare	64 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	400 kg
Sarcină statică	800 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

