

# DELTA TWIN

## 9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной под высоким давлением стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Диаметр колеса	65 мм
Ширина колеса	30 мм
Ширина ролика	92 мм
Размер панели	100 x 100,0 мм
Отверстия панели	105 x 78 мм
Отверстие панели	10,5 мм
Диаметр шейки - Ø	73 мм
Смещение	25 мм
Область поворота - Ø	128 мм
Общая высота	111.5 мм
Температура	- 30 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.932 кг
Радиус поворота	64 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	400 кг
Допустимая статическая нагрузка	800 кг


### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting





# DELTA TWIN

9940ETP065P41-100x100

EAN 4031582501162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

