

# DELTA TWIN

## 9948ITP200P63 SH80

EAN 4031582365931

Rueda fija, Soporte de chapa de acero, zincado azul, eje de la rueda atornillado, pletina de fijación.  
núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Ancho de rueda	157 mm
Medida de pletina	137 x 137,0 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Diámetro de dome	136 mm
Altura total	250 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	5.22 kg
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	750 kg
Capacidad de carga estática	1500 kg

### Dimensiones



### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

# DELTA TWIN

9948ITP200P63 SH80

EAN 4031582365931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

