

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Otočné kolečko, Vidlice a plotna ze svařované oceli, zinkochromát, utěsněné ložisko s dvojitým speciálním kuličkově-kuželovým ložiskem, snýtováno pevným nýtem a samojistnou zajišťovací maticí, maznice, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	189 mm
Velikost plotny	200 x 160 mm
Rozteč děr	160 x 120 mm
Průměr děr	15 mm
Hlava kolečka-Ø	160 mm
Vyosení	50 mm
Přesah kolečka	246 mm
Stavební výška	205 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	15.215 kg
Poloměr otáčení	123 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	1320 kg
Statická nosnost	2640 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

