

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Roată pivotantă, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Jantă din fontă, suprafață de rulare din poliuretan turnat, rulment cu bile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	189 mm
Mărimea plăcii	200 x 160 mm
Găuri de prindere	160 x 120 mm
Gaură	15 mm
Diametru guler	160 mm
Deviație de la ax	50 mm
Diametrul de pivotare	246 mm
Înălțime totală	205 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Greutate	15.215 kg
Raza de pivotare	123 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 42
Sarcină dinamică	1320 kg
Sarcină statică	2640 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

