

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766

Zwenkwiel, Vork en plaat van gelast staal, verzinkt-chromatiseerd, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van axiaal kogellager én kegellager, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	150 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	189 mm
Plaatafmeting	200 x 160 mm
Boutgatafstand	160 x 120 mm
Bevestigingsgat	15 mm
DOM-Ø	160 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	282 mm
Bouwhoogte	230 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	17.825 kg
Zwenkradius	141 mm
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	1680 kg
Statisch draagvermogen	3360 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

