

OMIKRON TWIN

9950TOP200P65

EAN 4031582316902

Otočné kolečko, Vidlice a plotna ze svařované oceli, zinkochromát, utěsněné ložisko s dvojitým speciálním kuličkově-kuželovým ložiskem, snýtováno pevným nýtem a samojistnou zajišťovací maticí, maznice, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	189 mm
Velikost plotny	200 x 160 mm
Rozteč děr	160 x 120 mm
Průměr děr	15 mm
Hlava kolečka-Ø	160 mm
Vyosení	60 mm
Přesah kolečka	332 mm
Stavební výška	275 mm
Teplota	- 40 / + 85 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	16.822 kg
Poloměr otáčení	166 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	2400 kg
Statická nosnost	4800 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



OMIKRON TWIN

9950TOP200P65

EAN 4031582316902



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

