

OMIKRON TWIN

9950TOP200P65

EAN 4031582316902

Roată pivotantă, furcă sudată din oțel gros, zincată, rulment cu bile și rulment cu role conice în cap, șurub direcție cu piuliță autoblocantă, niplu gresor, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Lățimea roții	189 mm
Mărimea plăcii	200 x 160 mm
Găuri de prindere	160 x 120 mm
Gaură	15 mm
Diametru guler	160 mm
Deviație de la ax	60 mm
Diametrul de pivotare	332 mm
Înălțime totală	275 mm
Temperatura	- 40 / + 85 °C
Standard	EN 12533
Greutate	16.822 kg
Raza de pivotare	166 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	2400 kg
Sarcină statică	4800 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



OMIKRON TWIN

9950TOP200P65

EAN 4031582316902



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

