

OMIKRON TWIN

9958FTP100P65

EAN 4031582316926

Pevné kolečko, Svařovaná vidlice, zinkochromátováno, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	50 mm
Šířka kolečka	189 mm
Velikost plotny	200 x 160 mm
Rozteč děr	160 x 120 mm
Průměr děr	15 mm
Hlava kolečka-Ø	160 mm
Stavební výška	180 mm
Teplota	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	9.943 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 42
Dynamická nosnost	1080 kg
Statická nosnost	2160 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



OMIKRON TWIN

9958FTP100P65

EAN 4031582316926



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

