

# OMIKRON TWIN

9958FTP125P65

EAN 4031582316933

Bokwiel, Vork van gelaste staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geschroefd, plaatbevestiging.  
Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	189 mm
Plaatafmeting	200 x 160 mm
Boutgatafstand	160 x 120 mm
Bevestigingsgat	15 mm
DOM-Ø	160 mm
Bouwhoogte	205 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	11.643 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	1320 kg
Statisch draagvermogen	2640 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# OMIKRON TWIN

9958FTP125P65

EAN 4031582316933



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

