

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Faste hjul, Gaffel og montageplade af stålsvejst konstruktion, zink-kromatiseret, hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade.

Hjulfælg: Støbegods, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	150 mm
Hjulbredde	50 mm
Hjulbredde	189 mm
Plademål	200 x 160 mm
Hulafstand	160 x 120 mm
Pladehul-Ø	15 mm
DOM-Ø	160 mm
Byggehøjde	230 mm
Temperaturinterval	- 10 / + 60 °C
Standard	EN 12533
Vægt	13.911 kg
Hjulbane hårdhed	Shore D 42
Belastning (dynamisk)	1680 kg
Belastning (statisk)	3360 kg

Dimensioner



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

