

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Неповоротный ролик, Вилка и пластина сварные из стали, цинковое пассивированное покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из чугуна, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	189 мм
Размер панели	200 x 160 мм
Отверстия панели	160 x 120 мм
Отверстие панели	15 мм
Диаметр шейки - Ø	160 мм
Общая высота	235 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	12.481 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	1800 кг
Допустимая статическая нагрузка	3600 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

