

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Неповоротний ролик, Вилка та диск, сталевий, зварний, покритий цинком, пофарбований блакитним кольором, вісь колеса з гайкою, кріплення пластина.

Центр колеса із чавуна, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	189 MM
розмір пластина	200 x 160 MM
Центри отворів диску	160 x 120 MM
Отвір диску	15 MM
Купол діаметром	160 MM
Загальна висота	235 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	12.481 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	1800 кг
допустиме навантаження (статичне)	3600 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ● ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

